



3037

kapak, Modül girişi, ışık kontrolü

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama açısı	3.5 °
-------------------	-------

Konfigürasyon

Anahtar modu	ara
Antibakteriyel tedavi	Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	10 AX
-------------------	-------

Boyutlar

Derinlik	42 mm
ekleme derinliği	32 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Ekipman

Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için
Isıtma şalteri	Hayır

Emniyet

Darbe dayanımı	IK07
----------------	------

Kimlik

