



303808

Çift enversör, izole giriş terminalleri, ışık kontrolü

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Anahtar modu	çift değiştirmeli, izolasyonlu giriş terminalleri
Antibakteriyel tedavi	Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	10 AX
-------------------	-------

Boyutlar

Derinlik	41.6 mm
Kontak mesafesi	> 3 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı tipi	Vida bağlantısı

Ekipman

Aydınlatma	aydınlatma için
Isıtma şalteri	Hayır

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
Darbe dayanımı	IK07

Kimlik

