



3812

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Fonksiyon basma düğmesi kilit işleviyle

Konfigürasyon

Anahtar modu nötr pozisyonlu

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Anma akımı 10 A

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 A

Boyutlar

Derinlik 55.2 mm

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Kurulum, montaj

kurulum modu vida kapağı için

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Serie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glasserie