




38122045

çevirmeli buton, 2 kutuplu çevirmeli buton, R.classic, siyah

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Fonksiyonlar

Fonksiyon basma düğmesi kilit işleviyle

Konfigürasyon

Anahtar modu nötr pozisyonlu

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Anma akımı 10 A

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 A

Boyutlar

Derinlik 58.4 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu vida kapağı için

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Kimlik

ana tasarım hattı Serie R.classic