



3842

çevirmeli anahtar 2 kutuplu, panjur kontrolü

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Fonksiyon basma düğmesi kilit işleviyle

Konfigürasyon

Anahtar modu nötr pozisyonlu

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Anma akımı 10 A

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 A

Boyutlar

Derinlik 47 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı terminalleri IEC 60669-1'e göre

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Ekipman

Orta plakalar / merkezi plakalar döner kumanda düğmeli göbek plakası için

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20