



3861

3'lü anahtar, nötr durum HVAC kontrolü

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Konfigürasyon

Anahtar modu nötr pozisyonlu 0-1-2-3

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Anma akımı 16 A

Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 16 A

Boyutlar

Derinlik 46 mm

Yükseklik 71 mm

Genişlik 71 mm

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni Örneğin klimalar ve fanlar için.