



395619

bej deri buton, enversör ayrc. sinyal kontağı, ışık kontrolü

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Anahtar modu	değiştirme kontaktı, ayrı sinyal kontaktlı
Antibakteriyel tedavi	Hayır

Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC

Elektrik akımı

anlık kontak akımı	10 A
--------------------	------

Boyutlar

Derinlik	42 mm
ekleme derinliği	31.2 mm
Kontakt mesafesi	> 3 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm

Uzunluk

Uzun çekme ipi	14 cm
----------------	-------

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Kurulum, montaj

kurulum modu	duvar ve tavanlara montaj için ; açılır pençeli
--------------	---

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	IEC 60669-1'e göre
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Ekipman

Aydınlatma	aydınlatma ve izleme devreleri için
------------	-------------------------------------

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
-------------------------------------	-----

Kimlik

ana tasarım hattı	Aydınlatma kontrolü
-------------------	---------------------