



41091404

priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma,vidalı term.B.7,al.lake

#### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitleme modu	sıva altı montaj

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

#### Aydınlatma kontrolü

Kapatma parlaklığı	≈ 4 lx
Açılış parlaklığı	≈ 2 lx
Işık yoğunluğu (beyaz)	0.2 cd

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit)	2.5
Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabılır terminalli

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

#### Kimlik

