



41092045

priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma, vidalı term.

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Tasarım DIN 49440

##### Konfigürasyon

modül sayısı 1

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

##### Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

##### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

##### Aydınlatma kontrolü

Kapatma parlaklığı ≈ 4 lx

Açılış parlaklığı ≈ 2 lx

Işık yoğunluğu (beyaz) 0.2 cd

##### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

##### Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit) maks. 2.5 mm<sup>2</sup>

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi vidalanabilir kaldırılabılır terminalli

##### Ayarlar

Gölgeleme parametresi R1\_czarny

Lazer parametresi R1\_schwarz

##### Ekipman

Yapılandırma türü Laserdruck

##### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Gelişmiş kontak koruması ile Evet

