



41096084

## LED ışıklı ışıklı priz, Q.1/Q.3, alu kadifemsi, lake

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım	DIN 49440
---------	-----------

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
---------------	-------

Anma gerilimi	250 V AC
---------------	----------

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

#### Aydınlatma kontrolü

Kapatma parlaklığı	4 lx
--------------------	------

Açılış parlaklığı	2 lx
-------------------	------

Işık yoğunluğu (beyaz)	0.2 cd
------------------------	--------

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit)	maks. 2.5 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------------

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
-----------------------	-------------

Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabılır terminalli
---------------	---

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
--	----

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

Gelişmiş kontak koruması ile	Evet
------------------------------	------

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----