



41096086

priz LED ışıklı, gelişmiş kontak koruma, vidalı, Q1/3, ant.velv

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

##### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

##### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

##### Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

##### Aydınlatma kontrolü

Kapatma parlaklığı	≈ 4 lx
Açılış parlaklığı	≈ 2 lx
Işık yoğunluğu (beyaz)	0.2 cd

##### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

##### Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit)	2.5
Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabılır terminalli

##### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

##### Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----