



41096089

priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma,vidalı term.Q1/3,byz kadife

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım DIN 49440

Konfigürasyon

modül sayısı 1

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Aydınlatma kontrolü

Kapatma parlaklığı ≈ 4 lx

Açılış parlaklığı ≈ 2 lx

Işık yoğunluğu (beyaz) 0.2 cd

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit) maks. 2.5 mm²

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi vidalanabilir kaldırılabılır terminalli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 05

atishalogenfreeexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Evet

Kimlik

