



41097003

priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma,vidalı term.K.5,al.lake

#### Teknik özellikler

#### Mimari

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Tasarım         | DIN 49440        |
| Sabitlenme modu | sıva altı montaj |

#### Konfigürasyon

|              |   |
|--------------|---|
| modül sayısı | 1 |
|--------------|---|

#### Temel elektriksel özellikler

|               |          |
|---------------|----------|
| Anma gerilimi | 250 V    |
| Anma gerilimi | 250 V AC |
| Frekans       | 50/60 Hz |
| Anma akımı    | 16 A     |

#### Elektrik akımı

|            |      |
|------------|------|
| Anma akımı | 16 A |
|------------|------|

#### Boyutlar

|                  |       |
|------------------|-------|
| ekleme derinliği | 32 mm |
|------------------|-------|

#### Materyaller

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Yüzey görüntüsü | mat |
|-----------------|-----|

#### Aydınlatma kontrolü

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kapatma parlaklığı     | ≈ 4 lx |
| Açılış parlaklığı      | ≈ 2 lx |
| Işık yoğunluğu (beyaz) | 0.2 cd |

#### Kurulum, montaj

|              |                |
|--------------|----------------|
| kurulum modu | açılır pençeli |
|--------------|----------------|

#### Bağlantı

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kablo enine kesiti (rijit) | 2.5                                     |
| Bağlantı terminalleri      | DIN 49073-1                             |
| Bağlantı tipi              | vidalanabilir kaldırılabılır terminalli |

#### Emniyet

|  |      |
|--|------|
| Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu | 05   |
| Koruma indeksi IP                      | IP20 |
| Gelişmiş kontak koruması ile           | Evet |