



41097009

priz LED ışıklı, gelişmiş kontak koruma,vidalı term.K.1,s.by2

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz

Aydınlatma kontrolü

Kapatma parlaklığı	≈ 4 lx
Açılış parlaklığı	≈ 2 lx
Işık yoğunluğu (beyaz)	0.2 cd

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Kablo enine kesiti (rijit)	2.5
Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabılır terminalli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet