



41102045

priz kontrol LED'i, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. R.1.3, bl.

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabilir terminalli
---------------	---

Ayarlar

Gölgeleme parametresi	R1_czarny
Lazer parametresi	R1_schwarz

Ekipman

Yapılandırma türü	Laserdruck
-------------------	------------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

Kimlik

Sekonder tasarım hatları	R.1
--------------------------	-----

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni	Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.
---------------------	---