



41106084

priz.kontrol LED'i, etiket a. korumalı, Q.x, alu kadife.

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitleme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabılır terminalli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	05
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni	Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.
---------------------	---