



41157003

priz vidalı terminalleri, K.5, al. eloksallı

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
---------	-----------

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
---------------	-------

Anma gerilimi	250 V AC
---------------	----------

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

Anma akımı	16 A
------------	------

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

Montaj derinliği, sıva altı kutular	31 mm
-------------------------------------	-------

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Metalik renk	Evet
--------------	------

Kurulum, montaj

kurulum modü	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
-----------------------	-------------

Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabilir terminalli
---------------	---

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	07
--	----

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
-------------------------------------	-----

Gelişmiş kontak koruması ile	Hayır
------------------------------	-------