



41157003

## priz vidalı terminalleri, K.5, al. eloksallı

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım	DIN 49440
---------	-----------

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
Montaj derinliği, sıva altı kutular	31 mm

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
Metalik renk	Evet

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabilir terminalli

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	07
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
Gelişmiş kontak koruması ile	Hayır