



41236084

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
---------	-----------

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
Montaj derinliği, sıva altı kutular	31 mm

Materyaller

Metalik renk	Evet
--------------	------

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabilir terminalli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	02
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----