



41236084

#### Teknik özellikler

##### Mimari

|         |           |
|---------|-----------|
| Tasarım | DIN 49440 |
|---------|-----------|

##### Konfigürasyon

|              |   |
|--------------|---|
| modül sayısı | 1 |
|--------------|---|

##### Temel elektriksel özellikler

|               |          |
|---------------|----------|
| Anma gerilimi | 250 V    |
| Anma gerilimi | 250 V AC |
| Frekans       | 50/60 Hz |
| Anma akımı    | 16 A     |

##### Elektrik akımı

|            |      |
|------------|------|
| Anma akımı | 16 A |
|------------|------|

##### Boyutlar

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| ekleme derinliği                    | 32 mm |
| Montaj derinliği, sıva altı kutular | 31 mm |

##### Materyaller

|              |      |
|--------------|------|
| Metalik renk | Evet |
|--------------|------|

##### Kurulum, montaj

|              |                |
|--------------|----------------|
| kurulum modu | açılır pençeli |
|--------------|----------------|

##### Bağlantı

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Bağlantı terminalleri | DIN 49073-1                             |
| Bağlantı tipi         | vidalanabilir kaldırılabilir terminalli |

##### Emniyet

|  |      |
|--|------|
| Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu | 02   |
| atishalogenfreeexternallymaintained    | No   |
| Gelişmiş kontak koruması ile           | Evet |

##### Kimlik

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Sekonder tasarım hatları | Q.1 |
|--------------------------|-----|