



41357003

**priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. K.5, al. eloksallı**

**Teknik özellikler**

**Mimari**

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

**Konfigürasyon**

modül sayısı	1
--------------	---

**Temel elektriksel özellikler**

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

**Elektrik akımı**

Anma akımı	16 A
------------	------

**Boyutlar**

ekleme derinliği	32 mm
Montaj derinliği, sıva altı kutular	31 mm

**Materyaller**

Yüzey görüntüsü	mat
Metalik renk	Evet

**Kurulum, montaj**

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

**Bağlantı**

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabılır terminalli

**Emniyet**

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	07
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet