



41432089

priz vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak beyaz

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
Montaj derinliği, sıva altı kutular	31 mm

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Metalik renk	Hayır

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	vidalanabilir kaldırılabılır terminalli

Ayarlar

Gölgeleme parametresi	R1_biały
Lazer parametresi	R1_weiß

Ekipman

Yapılandırma türü	Laserdruck
-------------------	------------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kimlik

Sekonder tasarım hatları

R.1