



41432089

## priz vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak beyaz

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım DIN 49440

#### Konfigürasyon

modül sayısı 1

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Montaj derinliği, sıva altı kutular 31 mm

#### Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Metalik renk Hayır

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi vidalanabilir kaldırılabılır terminalli

#### Ayarlar

Gölgeleme parametresi R1\_biały

Lazer parametresi R1\_weiß

#### Ekipman

Yapılandırma türü Laserdruck

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Gelişmiş kontak koruması ile Hayır

