



41436084

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım DIN 49440

Konfigürasyon

modül sayısı 1

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Montaj derinliği, sıva altı kutular 31 mm

Materyaller

Metalik renk Evet

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi vidalanabilir kaldırılabilir terminalli

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 02

atisreachconform No

atisrohskonform Yes

atishalogenfreeexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Hayır

Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1