



41436086

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Tasarım DIN 49440

##### Konfigürasyon

modül sayısı 1

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

##### Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

##### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Montaj derinliği, sıva altı kutular 31 mm

##### Materyaller

Metalik renk Hayır

##### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

##### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi vidalanabilir kaldırılabılır terminalli

##### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 02

Gelişmiş kontak koruması ile Hayır

##### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1