



41496084

#### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım DIN 49440

#### Konfigürasyon

modül sayısı 1

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Montaj derinliği, sıva altı kutular 31 mm

#### Materyaller

Metalik renk Evet

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi vidalanabilir kaldırılabilir terminalli

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 02

atishalogenfreeexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Evet

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1

#### Kullanma talimatları

bilgilendirme metni Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.