



41527103

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım DIN 49440

Konfigürasyon

modül sayısı 1

Kontroller ve göstergeler

Mesaj sesli hata sinyaliyle

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

Voltaj

Aşırı gerilimi koruması EN 61643-11 and VDE 0675-6, -11

Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Ekipman

Aydınlatma On/Error için LED göstergeli

Emniyet

Gelişmiş kontak koruması ile Hayır

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.