



41527103

#### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım DIN 49440

#### Konfigürasyon

modül sayısı 1

#### Kontroller ve göstergeler

Mesaj sesli hata sinyaliyle

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

#### Voltaj

Aşırı gerilimi koruması EN 61643-11 and VDE 0675-6, -11

#### Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

#### Ekipman

Aydınlatma On/Error için LED göstergeli

#### Emniyet

Gelişmiş kontak koruması ile Hayır

#### Kullanma talimatları

bilgilendirme metni Etiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.