



41527103

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Kontroller ve göstergeler

Mesaj	sesli hata sinyaliyle
-------	-----------------------

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Voltaj

Aşırı gerilimi koruması	EN 61643-11 and VDE 0675-6, -11
-------------------------	---------------------------------

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile

Ekipman

Aydınlatma	On/Error için LED göstergeli
------------	------------------------------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Hayır

Kullanma talimatları

