



450502

## Hoparlör vb. priz İleri Teknoloji, iletişim teknolojisi

### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Priz	düz prizli
Konnektörler / jaklar	muz soketler vidalı bağlantı için de uygundur, 2 metal muz prizli, altın kaplama tasarım, 2 metal muz soketli, altın kaplama tasarım

#### Boyutlar

ekleme derinliği	31 mm
------------------	-------

#### Direnc

Geçiş direnci bağlantısı	< 0.15 mΩ
--------------------------	-----------

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Kablo kesiti	maks. 10 mm <sup>2</sup>
Kelepçe geçiş direnci	< 0.1 mΩ

#### Teslimat kapsamı

cihaz	2 metal kablo kulplu, altın kaplama tasarım
-------	---

#### Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

#### Kimlik

baskılı	Hayır
---------	-------

#### Kullanma talimatları

bilgilendirme metni	Derin kutu kullanılması önerilir.;;Düşük voltaj koruması için kırmızı veya siyah tanıtm halkalı jak ve priz, veya priz bağlantısı uygundur.
---------------------	---