



4522

### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Konnektörler / jaklar	F-soketiyle uzaktan besleme
Alım / iletim	kara üzerinden sinyal alımı için ; analog ve dijital iletim için

#### Voltaaj

Gerilim	DC voltaaj iletimi
---------	--------------------

#### Frekans

Genişbant teknolojisi	5...2400 MHz
-----------------------	--------------

#### Direnç

Dalga direnci	75 Ω
---------------	------

#### Elektrik düşümü

2150 MHz'de kayıp kademesi	2.5 dB
860 MHz'de kayıp kademesi	4 dB
- 113 ... 174 MHz'de	3.5 dB
- 174 ... 862 MHz'de	4 dB
4 ... 30 MHz'de	3.5 dB
40 ... 68 MHz'de	3.5 dB
87,5 ... 108 MHz'de	3.8 dB
950 ... 2400 MHz'de	1.5...3 dB

#### Kurulum, montaj

Sistem	yakın civar, DVB-T ve geniş bant kablo sistemleri için ; tekli ve dağıtıcı SAT sistemleri için
--------	--

#### Bağlantı

Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
---------------	------------------------

#### Kablo

Koaksiyel kablolar için	75 Ω
-------------------------	------

#### Emniyet

Koruyucu değer	EMC safety class A
----------------	--------------------