



452210

### TV prizi 3 delikli tek 1930/Glass/R.classic

#### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Konnektörler / jaklar F-soketiyle uzaktan besleme

Alım / iletim kara üzerinden sinyal alımı için ; analog ve dijital iletim için

#### Voltaj

Gerilim DC voltaj iletimi

#### Frekans

Genişbant teknolojisi 5...2400 MHz

#### Direnç

Dalga direnci 75  $\Omega$

#### Elektrik düşümü

2150 MHz'de kayıp kademesi 2 dB

860 MHz'de kayıp kademesi 5.5 dB

#### Kurulum, montaj

Sistem tekli ve dağıtıcı SAT sistemleri için ; yakın civar, DVB-T ve geniş bant kablo sistemleri için

#### Bağlantı

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -25...55 °C