



Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Alım / iletim

kara üzerinden sinyal alımı için ; analog ve dijital iletim için

Voltaj

Gerilim

DC voltajı etkisizleştirir

Frekans

Genişbant teknolojisi

40...2400 MHz

111 ... 174 MHz'de

1 dB

174 ... 862 MHz'de

2 dB

47 ... 68 MHz'de

1.5 dB

87,5 ... 108 MHz'de

1.5 dB

950 ... 2050 MHz'de

3 dB

Direnç

Dalga direnci

75 Ω

Elektrik düşümü

- 1,5 ... 26,1 MHz'de

11 dB

1,5 ... 26,1 MHz'de

1.5 dB

- 111 ... 174 MHz'de

10 dB

- 174 ... 862 MHz'de

10.5 dB

47 ... 68 MHz'de

10.5 dB

87,5 ... 108 MHz'de

10.5 dB

950 ... 2050 MHz'de

10.5 dB

Kurulum, montaj

Sistem

yakın civar, DVB-T ve geniş bant kablo sistemleri için

Bağlantı

Bağlantı tipi

vidalı terminaller ile

Kablo

Koaksiyel kablolar için

75 Ω

Ekipman

dekuplaj

dekuplaj cihazı ile

Emniyet

Koruyucu değer

EMC safety class A