



4554

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Priz 45° eğik çıkışlı

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 72 V DC

Anma akımı 0.5 A

Boyutlar

ekleme derinliği 31 mm

Frekans

iletim bant genişliği maks. 100 MHz

Direnç

Muhafaza kontak direnci 100 mΩ

Sinyal kontak direnci 20 mΩ

Materyaller

Renk kodu A ve B EIA/TIA 568A

Malzeme / yüzey kasa kalay pres döküm

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz ; vida kapağı için

Bağlantı

Bağlantı tipi LSA + terminalli

iletişim kafes kontaktlama 360° ve kablo kenetli

Kablo

iletken Ø 0.4...0.63 mm

Emniyet

Koruyucu ekran DIN EN 55022 class B

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -40...70 °C