



455501

### FCC priz 8/8kutuplu, cat.6, 1930/Glass/R.classic

#### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Priz 45° eğik çıkışlı

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 72 V DC

Anma akımı 1 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği 31 mm

#### Frekans

iletim bant genişliği maks. 250 MHz

#### Direnc

Muhafaza kontak direnci 100 mΩ

Sinyal kontak direnci 20 mΩ

#### Materyaller

Renk kodu A ve B EIA/TIA 568A

Malzeme / yüzey kasa kalay pres döküm

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

#### Bağlantı

Bağlantı tipi LSA + terminalli

iletişim kafes kontaktlama 360° ve kablo kenetli

#### Kablo

iletken Ø 0.4...0.63 mm (AWG 26-22)

#### Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained Yes

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -40...70 °C