



4582

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Ethernet veri hızı 10/100 Mbit/s

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 230 V AC

Frekans 50/60 Hz

Boyutlar

ekleme derinliği 40 mm

Frekans

Frekans bandı 2.4 GHz

Güç

Güç tüketimi (çalışma) maks. 3 W

Depolama

WLAN aktarım hızı maks. 150 Mbit/s

Yazılım

güncelleme yazılım güncellemeleri indirilebilir

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C