



4586

## FCC priz 8 kutuplu, cat.6A iso,

### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Priz 45° eğik çıkışlı

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 72 V DC

Anma akımı 0.5 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği 31 mm

#### Frekans

iletim bant genişliği maks. 500 MHz

#### Direnç

Muhafaza kontak direnci 100 mΩ

Sinyal kontak direnci 20 mΩ

#### Materyaller

Renk kodu A ve B EIA/TIA 568A

Malzeme / yüzey kasa kalay pres döküm

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

#### Bağlantı

Bağlantı tipi LSA + terminalli

iletişim kafes kontaktlama 360° ve kablo kenetli

#### Kablo

iletken Ø 0.4...0.63 mm (AWG 26-22)

#### Emniyet

Koruyucu ekran DIN EN 55022 class B

Koruma indeksi IP IP20

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -40...70 °C