



459410

## hava 4 delikli tek Kutu,DC geçirgen, 1930/Glass/R.classic

### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Konnektörler / jaklar F-soketleriyle uzaktan besleme

Alım / iletim kara üzerinden sinyal alımı için ; analog ve dijital iletim için

#### Voltaj

Gerilim DC voltaj iletimi

#### Frekans

Genişbant teknolojisi 5...2400 MHz

#### Direnç

Dalga direnci 75  $\Omega$

#### Elektrik düşümü

2150 MHz'de kayıp kademesi 2 dB

860 MHz'de kayıp kademesi 2 dB

#### Kurulum, montaj

Sistem yakın civar ve geniş bant kablo sistemleri için ; tekli ve dağıtıcı SAT sistemleri için ; çoklu anahtar sistemleri için

#### Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Bağlantı radyo ve TV alıcılarının ve 2 bağımsız SAT alıcısının aynı anda bağlantısı için

#### Ayarlar

Programlar ayrıca genişbant ve kablo sistemlerinde SAT programları eklemek için

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -25...55 °C