



459410

hava 4 delikli tek Kutu,DC geçirgen, 1930/Glass/R.classic

Teknik özellikler

Bağlanabilirlik

Konnektörler / jaklar F-soketleriyle uzaktan besleme

Alım / iletim kara üzerinden sinyal alımı için, analog ve dijital iletim için

Voltaj

Gerilim DC voltaj iletimi

Frekans

Genişbant teknolojisi 5...2400 MHz

Direnç

Dalga direnci 75 Ω

Elektrik düşümü

2150 MHz'de kayıp kademesi 2 dB

860 MHz'de kayıp kademesi 2 dB

Kurulum, montaj

Sistem yakın civar ve geniş bant kablo sistemleri için, tekli ve dağıtıcı SAT sistemleri için, çoklu anahtar sistemleri için

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Bağlantı radyo ve TV alıcılarının ve 2 bağımsız SAT alıcısının aynı anda bağlantısı için

Ayarlar

Programlar ayrıca genişbant ve kablo sistemlerinde SAT programları eklemek için

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -25...55 °C