



47086084

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
---------	-----------

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Ölçüm hatası akımı	30 mA
Anma akımı	16 A
Aşırı akım direnci	250 A (8/20) µs
Kısa devre direnci (yedek sigorta 20 AgL ile)	3 kA

Boyutlar

ekleme derinliği	31.9 mm
------------------	---------

Tetikleme

Tetikleme süresi	30 ms
------------------	-------

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Standartlar

Uyumluluğu sinanmış	VDE 0664 (EN 61008)
---------------------	---------------------

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	02
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----