



47086084

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Tasarım DIN 49440

##### Konfigürasyon

modül sayısı 1

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

##### Elektrik akımı

Ölçüm hatası akımı 30 mA

Anma akımı 16 A

Aşırı akım direnci 250 A (8/20) µs

Kısa devre direnci (yedek sigorta 20 AgL ile) 3 kA

##### Boyutlar

ekleme derinliği 31.9 mm

##### Tetikleme

Tetikleme süresi 30 ms

##### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

##### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

##### Standartlar

Uyumluluğu sinanmış VDE 0664 (EN 61008)

##### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 02

atishalogenfreeexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Evet

##### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1