



47086086

#### Teknik özellikler

##### Mimari

Tasarım	DIN 49440
---------	-----------

##### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

##### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

##### Elektrik akımı

Ölçüm hatası akımı	30 mA
Anma akımı	16 A
Aşırı akım direnci	250 A
Kısa devre direnci (yedek sigorta 20 AgL ile)	3 kA

##### Boyutlar

ekleme derinliği	31.9 mm
------------------	---------

##### Tetikleme

Tetikleme süresi	30 ms
------------------	-------

##### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

##### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

##### Standartlar

Uyumluluğu sinanmış	VDE 0664 (EN 61008)
---------------------	---------------------

##### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	02
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

##### Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----