



47087009

kaçak akım koruma şalteri,gelişmiş kontak koruma,K.1,byzgl.

#### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım DIN 49440

#### Konfigürasyon

modül sayısı 1

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

#### Elektrik akımı

Ölçüm hatası akımı 30 mA

Anma akımı 16 A

Aşırı akım direnci 250 A (8/20) µs

Kısa devre direnci (yedek sigorta 20 AgL ile) 3 kA

#### Boyutlar

ekleme derinliği 31.9 mm

#### Tetikleme

Tetikleme süresi ≤ 30 ms

#### Materyaller

Renk beyaz

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

#### Standartlar

Uyumluluğu sinanmış VDE 0664 (EN 61008)

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 07

atishalogenfreexternallymaintained No

