



47087009

kaçak akım koruma şalteri,gelişmiş kontak koruma,K.1,byzgl.

#### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

#### Elektrik akımı

Ölçüm hatası akımı	30 mA
Anma akımı	16 A
Aşırı akım direnci	250 A (8/20) µs
Kısa devre direnci (yedek sigorta 20 AgL ile)	3 kA

#### Boyutlar

ekleme derinliği	31.9 mm
------------------	---------

#### Tetikleme

Tetikleme süresi	≤ 30 ms
------------------	---------

#### Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

#### Standartlar

Uyumluluğu sınanmış	VDE 0664 (EN 61008)
---------------------	---------------------

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	07
--	----

