



47236084

**prizkoruması, Q.1/Q.3, alu kadifemsi, lake**

**Teknik özellikler**

**Mimari**

Tasarım DIN 49440

**Konfigürasyon**

modül sayısı 1

**Temel elektriksel özellikler**

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

**Elektrik akımı**

Anma akımı 16 A

**Boyutlar**

ekleme derinliği 32 mm

Montaj derinliği, sıva altı kutular 31 mm

**Materyaller**

Metalik renk Evet

**Kurulum, montaj**

kurulum modu açılır pençeli

**Bağlantı**

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

**Emniyet**

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 02

atishalogenfreexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Evet

**Kimlik**

Sekonder tasarım hatları Q.1