



47238982

## Priz, gelişmiş kontak koruma, parlak beyaz

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım DIN 49440

#### Konfigürasyon

modül sayısı 1

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Montaj derinliği, sıva altı kutular 31 mm

#### Materyaller

Renk beyaz

Renk beyaz

Metalik renk Hayır

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 02

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

Gelişmiş kontak koruması ile Evet

#### Kimlik

ana tasarım hattı Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas