



47272045

### priz 45°, R.1/R.3, parlak siyah

#### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

#### Kurulum, montaj

Girişler	çapraz sokmak için
kurulum modu	açılır pençeli

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

#### Ayarlar

Gölgeleme parametresi	R1_czarny
Lazer parametresi	R1_schwarz

#### Ekipman

Yapılandırma türü	Laserdruck
-------------------	------------

#### Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Hayır

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları	R.1
--------------------------	-----

#### Kullanma talimatları

