



47272045

### priz 45°, R.1/R.3, parlak siyah

#### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım	DIN 49440
---------	-----------

#### Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
---------------	-------

Anma gerilimi	250 V AC
---------------	----------

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

#### Boyutlar

ekleme derinliği	32 mm
------------------	-------

#### Kurulum, montaj

Girişler	çapraz sokmak için
----------	--------------------

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
-----------------------	-------------

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
---------------	-------------------

#### Ayarlar

Gölgeleme parametresi	R1_czarny
-----------------------	-----------

Lazer parametresi	R1_schwarz
-------------------	------------

#### Ekipman

Yapılandırma türü	Laserdruck
-------------------	------------

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
-------------------------------------	-----

Gelişmiş kontak koruması ile	Hayır
------------------------------	-------

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları	R.1
--------------------------	-----

#### Kullanma talimatları

