



47276084

## Priz 45°, Q.1/Q.3, alu kadifemsi, lake

### Teknik özellikler

#### Mimari

Tasarım DIN 49440

#### Konfigürasyon

modül sayısı 1

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

Anma gerilimi 250 V AC

Frekans 50/60 Hz

Anma akımı 16 A

#### Elektrik akımı

Anma akımı 16 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

#### Kurulum, montaj

Girişler çapraz sokmak için

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Bağlantı terminalleri DIN 49073-1

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

#### Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu 02

atishalogenfreeexternallymaintained No

Gelişmiş kontak koruması ile Hayır

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Q.1

#### Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Dik açılı prizlerin kullanılması halinde birkaç soket çıkışından oluşan kombinasyonlara uygundur.!