



47292089

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	2
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Boyutlar

Montaj yüksekliği	22 mm
-------------------	-------

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençeli
--------------	----------------

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	geçmeli klemensli

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet

Kimlik

ana tasarım hattı	Berker R.1
-------------------	------------